


ANT960



RFID-UHF Anten

DTRUHFA_AERWKOTN04



Elektriksel özellikleri

Maks. giriş gücü	[mW]	1000
Çalışma frekansı	[MHz]	902...928 (FCC)
Anten bağlantıları		1; (TNC soket)
Polarizasyon		daireysel
İletim gücü ERP	[mW]	3981
Anten kazancı	[dB]	8,5
Empedans	[Ω]	50

İzleme aralığı

Diyafram açısı	[°]	65
----------------	-----	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2406,5
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	300 x 300 x 79
Malzemeler		Gövde: Alüminyum; TNC soket: pirinç / PTFE (Teflon); Koruma kılıfı: Plastik;

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------