

CR3108




CAN arayüzlü GPS/GSM modem

R360/CANremote GPRS/GPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: CR3114

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 LEDs
- 2 SMA soket GPS anten
- 3 FME konektör GSM anten
- 4 M12 konektör 5-telli



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	8...32 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Arabirimler

CAN arabirimlerinin sayısı	1
----------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...75
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 65; (vidalı konektörlü cihazlar için)



CAN arayüzlü GPS/GSM modem

R360/CANremote GPRS/GPS

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontak deşarjı / 8 kV havada deşarj
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV besleme hatlarında / 1 kV sinyal hatlarında
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV besleme hatlarında
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Sınıf B
	CISPR 25	karşılar
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	658
Boyutlar	[mm]	120,5 x 126 x 42
Malzemeler		Alüminyum toz boya ile kaplı
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	4 x LED, kırmızı/yeşil
Veri hafızası		
Gerçek zamanlı saat		evet
Açıklamalar		
Açıklamalar		Cihazı sadece bağlı antenle çalıştırın.
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M12		