

CR3114




CAN arayüzlü GPS/GSM modem

R360/CANremote 3G/GPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: CR3158

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 LEDs
- 2 SMA soket GPS anten
- 3 FME konektör GSM anten
- 4 M12 konektör 5-telli



Uygulama

Radyo onayı	ABD; EU/RED
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	6...32 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Arabirimler

CAN arabirimlerinin sayısı	1
Protokol	CANopen

Mobilfunk

İletim gücü	[mW]	1928
-------------	------	------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...75
-------------------	------	----------



CAN arayüzlü GPS/GSM modem

R360/CANremote 3G/GPS

Depolama sıcaklığı [°C]	15...25
Koruma	IP 65; (vidalı konektörlü cihazlar için)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontak deşarjı / 8 kV havada deşarj
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV besleme hatlarında / 1 kV sinyal hatlarında
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV besleme hatlarında
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Sınıf B
	CISPR 25	yayılan / karşılar

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	754,5
Boyutlar [mm]	120,5 x 126 x 42
Malzemeler	Alüminyum toz boya ile kaplı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	durum	4 x LED, kırmızı/yeşil
----------	-------	------------------------

Veri hafızası


Gerçek zamanlı saat	evet; uyku (sleep) ve uyanma (wakeup) modu ile
---------------------	--

Açıklamalar

Açıklamalar	Cihazı sadece bağlı antenle çalıştırın.
	Singapur Çalışma için onaylı değildir, sadece ihracat için onaylıdır.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - anten terminalleri

Soketli: 1 x SMA soket



SMA soket

1	GPS
2	Ekran

CR3114



CAN arayüzlü GPS/GSM modem

R360/CANremote 3G/GPS

Elektriksel bağlantı - anten terminalleri

Soketli: 1 x FME konektör




FME konektör

1	GSM
2	Ekran

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



1	GND
2	L +
3	Dijital giriş
4	CAN_H
5	CAN_L