


DF1214



Elektronik devre kesici

Fuse/Standard/24VDC/2x4A



- 1 Etiket
- 2 buton on / off / reset Durum LED'i 2
- 3 buton on / off / reset Durum LED'i 1
- 4 direk geçmeli klemens Çıkışlar 1/2



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	SELV/PELV de ; UR'ye göre "supply class 2"
Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	19,2...30
Koruma sınıfı		III
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC)	[ms]	10
Kapalı devre akımı	[mA]	8
Kanal sayısı		2
Nominal akım	[A]	4
Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı)	[A]	4

Çıkışlar

Toplam kapasitif yük	[mF]	15
----------------------	------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma		IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	69
---------	-----	----

DF1214



Elektronik devre kesici

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

Boyutlar [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Gösterge / Kontroller


Gösterge	durum	2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
İşletme parçaları	2 x	buton

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:


iletişim manivela/şerit:

Bağlantı



şemalar ve grafikler

Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri