


## Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



- 1 Etiket
- 2 buton on / off / reset Durum LED'i 2
- 3 buton on / off / reset Durum LED'i 1
- 4 direk geçmeli klemens Çıkışlar 1/2



## Uygulama

Montaj

ray TH35; e göre EN 60715

## Elektriksel özellikleri

|                                                      |      |              |
|------------------------------------------------------|------|--------------|
| Çalışma gerilimi                                     | [V]  | SELV/PELV de |
| Nominal gerilim DC                                   | [V]  | 24           |
| Giriş gerilimi DC                                    | [V]  | 19,2...30    |
| Koruma sınıfı                                        |      | III          |
| Ters polarite koruması                               |      | evet         |
| Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC) | [ms] | 10           |
| Kapalı devre akımı                                   | [mA] | 12           |
| Kanal sayısı                                         |      | 2            |
| Nominal akım                                         | [A]  | 1...10       |
| Nominal akım (Arıza Emniyet Elemanı)                 | [A]  | 10           |

## Çıkışlar

|                      |      |    |
|----------------------|------|----|
| Toplam kapasitif yük | [mF] | 20 |
|----------------------|------|----|

## Çalışma Koşulları

|                    |      |                   |
|--------------------|------|-------------------|
| Çalışma sıcaklığı  | [°C] | -25...60          |
| Depolama sıcaklığı | [°C] | -40...70          |
| Koruma             |      | IP 20; (ön taraf) |
| Kirlilik derecesi  |      | 2                 |



## Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

## Testler / Onaylar

|     |              |                      |
|-----|--------------|----------------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | Radyasyon girişimi   |
|     | EN 61000-6-2 | Gürültü bağıışıklığı |

## Mekanik özellikleri

|          |      |                |
|----------|------|----------------|
| Ağırlık  | [g]  | 73,5           |
| Boyutlar | [mm] | 80 x 12,5 x 98 |

## Gösterge / Kontroller


|                   |       |                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| Gösterge          | durum | 2 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu |
| İşletme parçaları | 2 x   | buton                              |

## Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:


iletişim manivela/şerit:

## Bağlantı



## şemalar ve grafikler

## Çıkış eğrisi



Zaman-akım karakteristikleri