


Elektronik devre kesici için güç kaynağı

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DF2101

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Etiket
- 2 durum LED
- 3 direk geçmeli klemens IO-Link
- 4 direk geçmeli klemens 0 V
- 5 direk geçmeli klemens 24 V DC



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	SELV/PELV de
Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	19,2...30
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 24 V DC)	[ms]	10
Giriş akımı (nominal gerilim 24 V DC)	[A]	40
Kapalı devre akımı	[mA]	10

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	IO-Link
Min. işlem döngü süresi	[ms] 650

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C] -25...60
Depolama sıcaklığı	[°C] -40...70
Koruma	IP 20; (ön taraf)
Kirlilik derecesi	2

DF2100



Elektronik devre kesici için güç kaynağı

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	72,5
Boyutlar	[mm]	80 x 12,5 x 98
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	durum	1 x LED, kırmızı / yeşil / turuncu
Elektriksel bağlantı		
direk geçmeli klemens:		
iletişim manivela/şerit:		
Bağlantı		

