


Toprak potansiyeli için besleme modülü

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 Etiket
2 direk geçmeli klemens 24 V DC



Uygulama

Dizayn

besleme modülü GND (1 x 10 mm²)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC
Nominal gerilim DC [V]	24
Koruma sınıfı	III
Maks. yük akımı [A]	40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 20; (ön taraf)

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-3	Radyasyon girişimi
	EN 61000-6-2	Gürültü bağıışıklığı

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	48,6
Montaj şekli	DIN ray montajlı
Kurulum talimatları	Dizili montaj yapılabilir
Boyutlar [mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3100



Toprak potansiyeli için besleme modülü

Supply Module GND/1x 10mm²

Elektriksel bağlantı

direk geçmeli klemens:

Bağlantı

