


## Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Çıkış fonksiyonu  |      | normalde açık      |
| Algılama mesafesi | [mm] | 10                 |
| Boyutlar          | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |

## Uygulama

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Elektriksel özellikleri

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| Nominal gerilim AC      | [V] | 20...250 |
| Nominal gerilim DC      | [V] | 20...250 |
| Ters kutuplama koruması |     | hayır    |

## Çıkışlar

|                                             |      |                          |
|---------------------------------------------|------|--------------------------|
| Toplam çıkış sayısı                         |      | 1                        |
| Çıkış fonksiyonu                            |      | normalde açık            |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC | [V]  | 6,5                      |
| Minimum yük akımı                           | [mA] | 6                        |
| Maks. kaçak akım                            | [mA] | 1,5                      |
| Yük akımı (Sürekli) AC                      | [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
| Yük akımı (Sürekli) DC                      | [mA] | 100                      |
| Yük akımı (Anlık)                           | [mA] | 2200                     |
| Kısa devre koruması                         |      | hayır                    |
| Aşırı yük koruması                          |      | hayır                    |

## İzleme aralığı

|                                |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| Algılama mesafesi              | [mm] | 10    |
| Algılama aralığı ayarlanabilir |      | hayır |


## Ölçüm / ayar aralığı

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| Ayar aralığı | [Imp/min] | 50...3000 |
|--------------|-----------|-----------|

## Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

| Doğruluk / sapma                   |                                                                                     |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Düzeltilme katsayısı               | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3         |                    |
| Histerezis                         | [Sr nin % si]                                                                       | 10                 |
| Tepki süresi                       |                                                                                     |                    |
| Başlangıç gecikmesi                | [s]                                                                                 | 12                 |
| Maks. bastırma frakansı            | [Imp/min]                                                                           | 4000               |
| Yazılım / Programlama              |                                                                                     |                    |
| Anahtarlama noktasının ayarlanması | çok turlu potansiyometre                                                            |                    |
| Çalışma Koşulları                  |                                                                                     |                    |
| Çalışma sıcaklığı                  | [°C]                                                                                | -25...80           |
| Koruma                             | IP 67                                                                               |                    |
| Mekanik özellikleri                |                                                                                     |                    |
| Montaj                             | gömülebilir montaj                                                                  |                    |
| Boyutlar                           | [mm]                                                                                | M30 x 1,5 / L = 81 |
| Diş tasarımı                       | M30 x 1,5                                                                           |                    |
| Malzemeler                         | Pirinç özel kaplamalı; PBT                                                          |                    |
| Sıkıştırma torku                   | [Nm]                                                                                | 50                 |
| Gösterge / Kontroller              |                                                                                     |                    |
| Gösterge                           | Anahtarlama durumu                                                                  | 1 x LED, yeşil     |
| Açıklamalar                        |                                                                                     |                    |
| Açıklamalar                        | Öneri Kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. |                    |
| Elektriksel bağlantı               |                                                                                     |                    |
| Kablo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²      |                                                                                     |                    |
| Bağlantı                           |                                                                                     |                    |



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A (hızlı işleyen)

Kablo renkleri :

BN = kahve rengi

BU = mavi