


Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-YPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DI5021

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	10
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Uygulama

Uygulama	düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	10...36
Akım tüketimi [mA]	< 15
Ters kutuplama koruması	evet

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Yük akımı (Anlık) [mA]	250
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı


Algılama mesafesi [mm]	10
Algılama aralığı ayarlanabilir	hayır



Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-YPKG

Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı	[Imp/min]	5...300
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3	
Histerezis	[Sr nin % si]	10
Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	15
Maks. bastırma frakansı	[Imp/min]	15000
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	çok turlu potansiyometre	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	256,6
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Diş tasarımı	M30 x 1,5	
Malzemeler	Pirinç özel kaplamalı; PBT	
Sıkıştırma torku	[Nm]	50
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Bağlantı		



Kablo renkleri :
 BK = siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi