



Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5

Uygulama

Uygulama	düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	10...36
Akım tüketimi [mA]	< 3
Ters kutuplama koruması	evet

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Yük akımı (Anlık) [mA]	250
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet


İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	10
Algılama aralığı ayarlanabilir	hayır

Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3	
Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	2
Maks. bastırma frakansı	[Imp/min]	15000
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması	sabit	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı	M30 x 1,5	
Malzemeler	Pirinç özel kaplamalı; PBT	
Sıkıştırma torku	[Nm]	50
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR		
Bağlantı		



Soketli: 1 x M12