


Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DI5004

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Uygulama

Uygulama	düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; blokla
----------	---

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC [V]	10...36
Akım tüketimi [mA]	< 3
Ters kutuplama koruması	evet


Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	1,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Yük akımı (Anlık) [mA]	250
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	10
Algılama aralığı ayarlanabilir		hayır
Ölçüm / ayar aralığı		
Ayar aralığı	[Imp/min]	3...300
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histeresis	[Srinin % si]	15
Tepki süresi		
Başlangıç gecikmesi	[s]	15
Maks. bastırma frekansı	[Imp/min]	15000
Yazılım / Programlama		
Anahtarlama noktasının ayarlanması		çok turlu potansiyometre
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Dış tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		Pirinç özel kaplamalı; PBT
Sıkıştırma torku	[Nm]	50
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
Bağlantı		



Soketli: 1 x SS Konektör