

DN0501




Anahtarlama amplifikatörü

N605/230VAC/0,8A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN1020

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Çıkış gerilimi	[V]	ayarlı
Çıkış gerilim toleransı	[%]	5
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	0,8
Çıkış devrelerinin sayısı		1

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...50
Koruma		IP 40

Mekanik özellikleri

Malzemeler	Plastik
------------	---------

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çıkış gerilimi	2 x LED, yeşil
----------	----------------	----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

DN0501



Anahtarlama amplifikatörü

N605/230VAC/0,8A

Elektriksel bağlantı

klemens: ...4 mm²

Bağlantı

