

DN0001



Anahtarlama amplifikatörü

N600/230VAC/0,1A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN0210

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
-------	----------------------------

Uygulama

Uygulama	Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme
----------	-------------------------------------

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal gerilim toleransı	[%]	10
Nominal gerilim toleransı 2	[%]	10
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Yardımcı sensör beslemesi	[V]	24; (± 5 %, ≤ 100 mA)
DC		

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Röle çıkışlarının sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Röle çıkışlarının sayısı	1
Kontak akımı	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...50
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20



Anahtarlama amplifikatörü

N600/230VAC/0,1A

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	0,43
Gövde	DIN raya montaj için gövde	
Malzemeler	Plastik	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, kırmızı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Elektriksel bağlantı

klemens: ...4 mm²

Bağlantı

