



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN0200

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available



Ürün özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

Uygulama

Uygulama	Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme
----------	-------------------------------------

Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC [V]	< 110
Nominal gerilim toleransı [%]	10
Nominal gerilim toleransı 2 [%]	10
Nominal frekans AC [Hz]	47...63
Yardımcı sensör beslemesi DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Çıkışlar

Kontak akımı	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------	-------------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...50
Koruma	IP 40
Koruma sınıfları	IP 20

Mekanik özellikleri

Gövde	DIN raya montaj için gövde
Boyutlar [mm]	75 x 55 x 110

DN0213



Anahtarlama amplifikatörü

N600/110VAC/0,08A

Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	LED, yeşil
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...4 mm²		
Bağlantı		