


Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 LEDs Hata
- 2 buton on / off / reset
- 3 Sinyal konektörü
- 4 durum LED



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim DC	[V]	24
Giriş gerilimi DC	[V]	18...30
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		hayır
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	4
Maks. çıkış akımı ile ilgili not	[A]	4 x 4
Giriş akımı (nominal gerilim 24 V DC)	[A]	16
Giriş voltajı çıkışlarında anahtarlama için gerekli	[V]	21,4
Kapalı devre akımı	[mA]	43
Güç kaybı (nominal gerilim 24 V DC)	[W]	1,8
Açık devre çalışmada güç kaybı	[W]	1
Geri besleme koruması	[V]	30

Çıkışlar

Giriş voltajı koruma seviyesinin etkinleştirilmesi	[V]	21,4
Çıkış akımı toplamı	[A]	16
Çıkış akımı sınırlaması	[A]	19,9
Giriş ve çıkış arasındaki gerilim düşümü	[mV]	101



Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Çıkış başına kapasitif yük	[mF]	57
Toplam kapasitif yük	[mF]	57
Tepki süresi		
Çıkışların açma gecikmesi	[ms]	270
2 x nominal akım da kapama süresi	[s]	1
Kısa devre durumunda kesme süresi	[ms]	5
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...85
Maksimum bağıl nem	[%]	95; (yoğuşmasız)
Koruma		IP 20
Kirlilik derecesi		2
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V 0,15...80 MHz
Vibrasyon direnci	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Şok dayanımı	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	203
Boyutlar	[mm]	75 x 45 x 91
Malzemeler		PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	aşırı yük çıkışı	4 x LED, kırmızı
	Güç kaynağı	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	takçıkar vidalı klemens:, sinyal kabloları için	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
, Sinyal kabloları: 0,25...1,5 mm²		



Kesintisiz güç kaynağı için devre koruma modülü

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, Besleme telleri: 0,25...6 mm²

Bağlantı

