


Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 Ara kablo tekli ve paralel çalışma



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal frekans AC	[Hz]	50...60
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	100...240
Çıkış gerilimi DC	[V]	24...28
Koruma sınıfı		I; (IEC 61140)
Çıkış gerilimi	[V]	ayarlanabilir
Çıkış gerilim toleransı	[%]	2
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	4,1
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[mV]	50
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Gerilim oranı azalması	[W/K]	2 (60...70 °C)
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...70
Koruma		IP 20


DN1022



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[yıl]	177
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	434
Montaj şekli		ray; (TH35 (EN 60715))
Malzemeler		PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Yaylı klemens terminalleri: ...2,5 mm ²		
Bağlantı		



- | | |
|---|----------|
| 1 | primer |
| 2 | sekonder |