


Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN4011

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230; (seçilebilir)
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	88...132 / 187...264
Koruma sınıfı		I
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	42
Açılışta gecikme süresi	[s]	42
Çıkış gerilim toleransı	[%]	2
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	2,5
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[%]	1
Sigorta	[A]	2; (içinde)
Gerilim oranı azalması	[W/K]	1 (60...70 °C)

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...60
Koruma		IP 20

DN2001



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mekanik özellikleri		
Malzemeler	Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Fonksiyon	LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2.5 mm²		
Bağlantı		

