

DN2010




Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DN1020

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş gerilimi DC	[V]	105...370
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	90...260
Koruma sınıfı		I
Çıkış gerilim toleransı	[%]	3
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	1
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[%]	1,25

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...55
Koruma		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mekanik özellikleri		
Montaj şekli	ray; (TH35 (EN 60715))	
Malzemeler	Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çıkış gerilimi	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²		
Bağlantı		

