


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

**Elektriksel özellikleri**

Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş gerilimi DC	[V]	210...375
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	85...132 / 176...264
Koruma sınıfı		I; (IEC 61140)
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	20
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 20
Çıkış gerilim toleransı	[%]	1...5
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	4
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[%]	0,1
Gerilim oranı azalması	[W/K]	3 (60...70 °C)

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...60
-------------------	------	----------



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Koruma

IP 20

Testler / Onaylar

EMC

EN 50081-1

EN 61000-6-2

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

696

Montaj şekli

ray; (TH35 (EN 60715))

Boyutlar

[mm]

131 x 65 x 107

Malzemeler

Alüminyum

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Çıkış gerilimi

1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: 1.5...6 mm²

Bağlantı

