

DN2134




Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: DN4034

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Nominal gerilim AC	[V]	400...500
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş gerilimi DC	[V]	450...820
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	340...576
Çıkış gerilimi DC	[V]	24...28
Koruma sınıfı		I; (IEC 61140)
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	80
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 80
Çıkış gerilimi	[V]	ayarlanabilir
Çıkış gerilim toleransı	[%]	2
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	20
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[%]	0,1
Gerilim oranı azalması	[W/K]	12 (60...70 °C)

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

DN2134



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Koruma		IP 20
Testler / Onaylar		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[yıl]	58
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	1810,6
Montaj şekli		ray; (TH35 (EN 60715))
Malzemeler		Alüminyum
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çıkış gerilimi	LED, yeşil
	Aşırı yük	LED, kırmızı
	kısa devre	LED, kırmızı flaş yapma
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: 1.5...6 mm ²		
Bağlantı		
① ⏏ L1 L2 L3 3 x 400...500 V AC ② + + - - 24 V DC		