


DTE605



Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazı

DTRHF HLRWITUS03



- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge saha haberleşme arayüzü
3 Montaj dişi M4 maks. dalma derinliği 15mm



Uygulama

Radyo onayı	ABD; Kanada; Güney Kore; Japonya; Tayvan; Singapur; Çin; EU/RED; Hindistan; Malezya; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC
Akım tüketimi [mA]	500
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56
RFID standardı	ISO 15693

Çıkışlar

Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	100; (max.)
-----------------------------------	-------------

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası [mm] önde	600		
Mesafe yazma/okuma kafası [mm] yanda	850		
Mesafe yazma/okuma kafası için not	100%		iletim gücü
ID-TAG mefinesi [mm]	50 mm iletici	:	≤ 150
	ISO kart	:	≤ 180

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	Ethernet
--------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

İletim standardı	10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol	MQTT JSON



Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazı

DTRHF HLRWITUS03

Fabrika ayarları	IP-Adresi: 192.168.0.79
	Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
	Gateway IP-Adresi: 192.168.0.100
Kullanım tipi	Parametre ayarı; Veri iletimi

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / tümsek
		50 g (11 ms) / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	645,1
Boyutlar	[mm]	113 x 118,5 x 50
Malzemeler		PBT / PC; paslanmaz çelik; Alüminyum

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Güç kaynağı	1 x LED, yeşil
	LED-gösterge	4 x LED, sarı sinyal gücü ID-TAG
	durum	2 x LED, yeşil/kırmızı saha haberleşme arayüzü
	durum	2 x LED, yeşil/sarı Ethernet

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - Ethernet

Soketli: 2 x M12; kodlama: D



ETH1 / ETH2	
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

DTE605




Saha haberleşme arayüzlü kompakt RFID cihazı

DTRHF HLRWITUS03

Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



PWR

1	L+
2	dijital giriş/çıkış 2
3	L-
4	dijital giriş/çıkış 1
5	kullanılmıyor