


DV1000



LED şeridi RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	21,6...26,4 DC
Nominal gerilim DC	[V]	24; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi	[mA]	100
Renk sıcaklığı	[K]	4000
Işık akısı	[lm]	kırmızı: 101,2; yeşil: 188,8; mavi: 37; beyaz: 285,2
Işık akısı notu	[lm]	ışık akısı göstergeleri 1 metrelik LED şeridini ifade eder
Ortalama ömür	[h]	30000

Girişler

Dijital girişlerin devresi

24 V PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...45
Maksimum bağıl nem	[%]	90
Maks. deniz seviyesinden yükseklik	[m]	4000
Koruma		IP 68
Kirlilik derecesi		2

Testler / Onaylar

Onay

IEC 62471; IEC 62031

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	34,2
Boyutlar	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
Malzemeler		TPU

Gösterge / Kontroller

Gösterge	sinyalleme makine koşulları	LED, çok-renkli RGB
	montaj ışığı	LED, beyaz

DV1000



LED şeridi RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m

Soketli: M12; kodlama: A



- | | |
|---|-----------|
| 1 | + kırmızı |
| 2 | + yeşil |
| 3 | GND |
| 4 | + beyaz |
| 5 | + mavi |

şemalar ve grafikler

