


# DV1001



## LED şeridi RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



### Uygulama

Uygulama

sinyalleme makine koşulları

### Elektriksel özellikleri

|                    |      |                                                            |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Çalışma gerilimi   | [V]  | 21,6...26,4 DC                                             |
| Nominal gerilim DC | [V]  | 24; (SELV/PELV de)                                         |
| Akım tüketimi      | [mA] | 400                                                        |
| Renk sıcaklığı     | [K]  | 4000                                                       |
| Işık akısı         | [lm] | kırmızı: 101,2; yeşil: 188,8; mavi: 37; beyaz: 285,2       |
| Işık akısı notu    | [lm] | ışık akısı göstergeleri 1 metrelik LED şeridini ifade eder |
| Ortalama ömür      | [h]  | 30000                                                      |

### Girişler

Dijital girişlerin devresi

24 V PNP

### Çalışma Koşulları

|                                    |      |          |
|------------------------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı                  | [°C] | -20...45 |
| Maksimum bağıl nem                 | [%]  | 90       |
| Maks. deniz seviyesinden yükseklik | [m]  | 4000     |
| Koruma                             |      | IP 68    |
| Kirlilik derecesi                  |      | 2        |

### Testler / Onaylar

Onay

IEC 62471; IEC 62031

### Mekanik özellikleri

|            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| Ağırlık    | [g]  | 47,8             |
| Boyutlar   | [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
| Malzemeler |      | TPU              |

### Gösterge / Kontroller

|          |                             |                     |
|----------|-----------------------------|---------------------|
| Gösterge | sinyalleme makine koşulları | LED, çok-renkli RGB |
|          | montaj ışığı                | LED, beyaz          |

# DV1001



## LED şeridi RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

### Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m

Soketli: M12; kodlama: A



- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | + kırmızı |
| 2 | + yeşil   |
| 3 | GND       |
| 4 | + beyaz   |
| 5 | + mavi    |

### şemalar ve grafikler

