


**Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu
gösterge**

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DX2022

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi toleransı	[%]	33...58
Çalışma gerilimi	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Akım tüketimi	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Analog çıkışların sayısı: 1

Çıkışlar

Analog çıkışların sayısı		1
Analog akım çıkışı	[mA]	4...20
Analog voltaj çıkışı	[V]	0...10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...45
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 65; (ön taraf)

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

IP 20

EN 61000-6-2

Noryl UL94-V-0

