


**Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu
gösterge**

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DX2023

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi toleransı	[%]	33...58
Çalışma gerilimi	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Akım tüketimi	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...45
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 65; (ön taraf)
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	575,4
---------	-----	-------



Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Malzemeler

Noryl UL94-V-0

Gösterge / Kontroller

Gösterge

7-parçalı-LED-gösterge, turuncu 6-haneli 15 mm

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens, DC: 10 x ...1,5 mm²

vidalı klemens, AC: 4 x ...2,5 mm²

Bağlantı

