


Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: DX2042

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Uygulama

analog standart sinyaller göstergesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi toleransı	[%]	33...58
Çalışma gerilimi	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Akım tüketimi	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Yardımcı sensör beslemesi DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Kısa devre koruması)

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı

Analog girişlerin sayısı: 2

Girişler

Analog girişlerin sayısı

2

Çıkışlar

Analog akım çıkışı	[mA]	4...20
Analog voltaj çıkışı	[V]	0...10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...45
-------------------	------	--------



Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 65; (ön taraf)
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	552,8
Malzemeler		Noryl UL94-V-0

Gösterge / Kontroller

Gösterge		7-parçalı-LED-gösterge, turuncu 6-haneli 15 mm
----------	--	--

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens, DC: 10 x ...1,5 mm²

vidalı klemens, AC: 4 x ...2,5 mm²

Bağlantı

