




## Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



panel kesim boyutu 91 x 43 mm



### Ürün özellikleri

Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116

### Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

### Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz] 50...60  
Çalışma gerilimi [V] 115...230 AC / 18...30 DC  
Akım tüketimi [mA] 100

### Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 4; Analog çıkışların sayısı: 1

### Girişler

Dijital girişlerin sayısı 2

### Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı 4  
Analog çıkışların sayısı 1  
Analog akım çıkışı [mA] 4...20  
Maks. Yük [Ω] 270  
Analog voltaj çıkışı [V] -10...10  
Aşırı yük koruması evet

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60  
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70  
Koruma IP 65  
Koruma sınıfları IP 20

### Testler / Onaylar

EMC EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4



## Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

### Mekanik özellikleri

|              |      |                                |
|--------------|------|--------------------------------|
| Ağırlık      | [g]  | 352                            |
| Montaj şekli |      | panel kesim boyutu: 91 x 43 mm |
| Boyutlar     | [mm] | 48 x 112 x 116                 |
| Malzemeler   |      | Noryl UL94-V-0                 |


### Gösterge / Kontroller

|          |                 |                                       |
|----------|-----------------|---------------------------------------|
| Gösterge | renkli gösterge | LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran |
|----------|-----------------|---------------------------------------|

### Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

### Bağlantı



NC: kullanılmıyor