





Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



panel kesim boyutu 91 x 43 mm



Ürün özellikleri

Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116

Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz] 50...60
Çalışma gerilimi [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Akım tüketimi [mA] 100

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 4

Girişler

Dijital girişlerin sayısı 2

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı 4
Aşırı yük koruması evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Depolama sıcaklığı [°C] -25...70
Koruma IP 65
Koruma sınıfları IP 20

Testler / Onaylar

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 352
Montaj şekli panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116
Malzemeler Noryl UL94-V-0



Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Gösterge / Kontroller

Gösterge


renkli gösterge

LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



NC: kullanılmıyor