




Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC



panel kesim boyutu 91 x 43 mm



Ürün özellikleri

Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116

Uygulama

Uygulama Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC

Akım tüketimi [mA] 100

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 4; Analog çıkışların sayısı: 1

Girişler

Dijital girişlerin sayısı 2

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı 4

Analog çıkışların sayısı 1

Analog akım çıkışı [mA] 0...20

Maks. Yük [Ω] 270

Analog voltaj çıkışı [V] -10...10

Hassas analog çıkış [%] 0,1

Aşırı yük koruması evet

Analog çıkışın çözünürlüğü 16 bit

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60

Depolama sıcaklığı [°C] -25...70

Koruma IP 65

Koruma sınıfları IP 20

Testler / Onaylar

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4



Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	302,5
Montaj şekli		panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar	[mm]	48 x 112 x 116
Malzemeler		Noryl UL94-V-0


Gösterge / Kontroller

Gösterge	renkli gösterge	LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran
----------	-----------------	---------------------------------------

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



NC: kullanılmıyor