




Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/AC/DC



panel
kesim 91 x 43 mm
boyutu



Ürün özellikleri

Boyutlar	[mm]	48 x 112 x 116
----------	------	----------------

Uygulama

Uygulama	analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri
----------	--

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Analog girişlerin sayısı	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog giriş (akım) [mA]	0...20
Analog giriş (gerilim) [V]	-10...10
Analog girişin çözünürlüğü	16 bit
Kesin analog giriş [%]	0,1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 65
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	351
---------	-----	-----



Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/AC/DC

Montaj şekli	panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar [mm]	48 x 112 x 116
Malzemeler	Noryl UL94-V-0


Gösterge / Kontroller

Gösterge	renkli gösterge	LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran
----------	-----------------	---------------------------------------

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



NC

kullanılmıyor