




Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



panel kesim boyutu 91 x 43 mm



Ürün özellikleri

Boyutlar	[mm]	48 x 112 x 116
----------	------	----------------

Uygulama

Uygulama	analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri
----------	--

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 4
-----------------------	---

Girişler

Analog girişlerin sayısı		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog giriş (akım)	[mA]	0...20
Analog giriş (gerilim)	[V]	-10...10
Analog girişin çözünürlüğü		16 bit
Kesin analog giriş	[%]	0,1

Çıkışlar

Dijital çıktıların sayısı	4
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 65
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	




Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	350,5
Montaj şekli	panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar [mm]	48 x 112 x 116
Malzemeler	Noryl UL94-V-0

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	renkli gösterge LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran

Elektriksel bağlantı	
vidalı klemens:	
Bağlantı	



NC

kullanılmıyor