




Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



panel kesim boyutu 91 x 43 mm



Ürün özellikleri

Boyutlar [mm] 48 x 112 x 116

Uygulama

Uygulama analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	50...60
Çalışma gerilimi	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100
Güç tüketimi	[W]	3

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı Analog girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 4; Analog çıkışların sayısı: 1

Girişler

Analog girişlerin sayısı	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog giriş (akım)	[mA] 0...20
Analog giriş (gerilim)	[V] -10...10
Analog girişin çözünürlüğü	16 bit
Kesin analog giriş	[%] 0,1

Çıkışlar

Dijital çıkışların sayısı	4
Çıkış başına maks. yük akımı	[mA] 200
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı	[mA] 0...20
Maks. Yük	[Ω] 270
Analog voltaj çıkışı	[V] -10...10
Hassas analog çıkış	[%] 0,1
Aşırı yük koruması	evet
Analog çıkışın çözünürlüğü	16 bit



Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 65
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	350,5
Montaj şekli		panel kesim boyutu: 91 x 43 mm
Boyutlar	[mm]	48 x 112 x 116
Malzemeler		Noryl UL94-V-0

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	renkli gösterge	LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı

