


DX2051



Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/DC



panel
kesim 91 x 43 mm
boyutu



Ürün özellikleri

Boyutlar	[mm]	48 x 112 x 116
----------	------	----------------

Uygulama

Uygulama	analog sinyallerin görüntülenmesi ve izlenmesi; örn. basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri veya akış sensörleri
----------	--

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	100

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog girişlerin sayısı: 2
-----------------------	-----------------------------

Girişler

Analog girişlerin sayısı		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Analog giriş (akım)	[mA]	0...20
Analog giriş (gerilim)	[V]	-10...10
Analog girişin çözünürlüğü		16 bit
Kesin analog giriş	[%]	0,1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 65
Koruma sınıfları		IP 20

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	300,5
Montaj şekli	panel kesim boyutu: 91 x 43 mm	

DX2051



Analog standart sinyallerin izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge

DISPLAY/AX460/DC

Boyutlar [mm]

48 x 112 x 116

Malzemeler

Noryl UL94-V-0

Gösterge / Kontroller

Gösterge


renkli gösterge

LCD-grafik gösterge, Dokunmatik ekran

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens:

Bağlantı



NC

kullanılmıyor