


E3M131



Soketli bağlantı kablosu

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 25 AC / < 60 DC
----------------------	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
------------------------	----------

Koruma	IP 68
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	134,6
-------------	-------

Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
---------------	--------------------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	çinko döküm
-----------------	-------------

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
--------------------------------------	------

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 30 mm
--------------------------------------	--

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E3M131



Soketli bağlantı kablosu


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

