


E3M161



Bağlantı kablosu

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	analog video çıkışlı 3D Smart mobil sensör için PAL

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 25 AC / < 60 DC
----------------------	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-10...70
Koruma	IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	92,2
Malzemeler	PUR siyah; sızdırmazlık halkası: FKM; bağlantı pinleri: CuSn6 nikel kaplamalı ve kalay kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 60 mm

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E3M161




Bağlantı kablosu

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 2 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

