


E3R100



Bağlantı kablosu

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Sönümlleme [dB/m]	1,6
İç direnç (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-10...60
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-10...60
Koruma	IP 54

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	91,62
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	16,5; (Tekli; 15 x 3,3 mm min. 10 x kablo çapı)
Malzemeler	Gövde : PBT-GF20

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - 2D/3D kamera

Soketli: 1 x HFM-Dual, düz

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, siyah, Ø 3,3 mm

Elektriksel bağlantı - Video İşleme Birimi

Soketli: 2 x HFM-Single, düz