


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5B03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 43

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 7,5 m, PUR, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10404



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5B03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi