


## Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030MSS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Koruma sınıfı        | III               |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Malzemeler            | TPU                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




# E10407



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030MSS0010A03

### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
kahve rengi  
BK = siyah  
BU = mavi