


E10410



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0010G04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Koruma sınıfı

III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...70

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 15 x 43

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10410



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040MSS0010G04

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
WH =	mavi
	beyaz