

E10440



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032MSS0020E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	17 x 10 x 26
Malzemeler	TPU şeffaf
Kalıp-gövde malzemesi	TPU, şeffaf
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10440



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032MSS0020E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 20 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi