


Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC011

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	TPU
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10443




Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

