

E10446




Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC010

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem

Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz

evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

10...30 DC

Koruma sınıfı

II

Modül/Slot başına düşen
maks. akım yükü

[A]

4



Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Maks. akım yükü toplamı	[A]	12
-------------------------	-----	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	28 x 60 x 152
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Port dağıtım kutusu sayısı		8
Konektör tipi		M12

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Bağlantı


Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Dağıtım kutusu

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

