


Kablolanabilir soket

SDOGM120MSSFKPG



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	7,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	77
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 49
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

lehim ile: ...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 10...14 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10448



Kablolanabilir soket

SDOGM120MSSFKPG

Bağlantı

