

## Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032MSS0020A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
| Koruma sınıfı        | III        |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Boyutlar [mm]         | 17 x 10 x 26            |
| Malzemeler            | TPU şeffaf              |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf             |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E10453



## Soketli bağlantı kablosu


ADOAF032MSS0020A03

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 20 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
kahve rengi  
BK = siyah  
BU = mavi