


E10460



Bağlantı kablosu

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



E10460




Bağlantı kablosu

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

