


# E10461



## Bağlantı kablosu

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

### Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



# E10461




## Bağlantı kablosu

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı



Kablo renkleri :  
BK = siyah  
BN = kahve rengi  
BU = mavi  
WH = beyaz

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

