


Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 42

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

