


Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 42
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



E10466




Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

