


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040VAS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC003

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 42
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
-----------------	--	---------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E10469



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH040VAS0010A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
BK = mavi