


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5F03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
----------	------	--------------

Malzemeler	TPU
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	TPU
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı
-----------------	----------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 7,5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı




E10471



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5F03

Bağlantı



BN =
BK =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
siyah
mavi